

Мультипараметровый настольный колориметр HI 83200-02



Технические характеристики

- Источник света 4 вольфрамовых лампы с фильтрами
- 420/525/575/610 нм Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания встроенный аккумулятор или адаптер
- 12В Автовыключение через 10 минут
- Журнал измерений 200 точек
- Связь с ПК USB
- Условия эксплуатации
 - температура 0 : 50°C
 - влажность до 90%
- Габариты 230 x 200 x 110 мм
- Вес 900 г

Измеряемые параметры

- гидрокарбонаты 0 : 500 мг/л
- алюминий 0.00 : 1.00 мг/л
- аммоний, низкие концентрации 0.00 : 3.00 мг/л
- аммоний, средние концентрации 0.00 : 10.00 мг/л
- бром 0.00 : 8.00 мг/л
- кальций 0 : 400 мг/л
- диоксид хлора 0.00 : 2.00 мг/л
- свободный хлор 0.00 : 2.50 мг/л
- общий хром 0.00 : 3.50 мг/л
- хром (VI), высокие концентрации 0 : 1000 мкг/л
- хром (VI), низкие концентрации 0 : 300 мкг/л
- цветность 0 : 500 PCU
- медь, высокие концентрации 0.00 : 5.00 мг/л
- медь, низкие концентрации 0 : 1000 мкг/л
- циануровая кислота 0 : 80 мг/л
- фториды 0.00 : 2.00 мг/л
- жесткость (кальций) 0.00 : 2.70 мг/л
- жесткость (магний) 0.00 : 2.00 мг/л
- гидразин 0 : 400 мкг/л
- йод 0.0 : 12.5 мг/л
- железо, высокие концентрации 0.00 : 5.00 мг/л
- железо, низкие концентрации 0 : 400 мкг/л
- магний 0 : 150 мг/л
- марганец, высокие концентрации 0.0 : 20.0 мг/л
- марганец, низкие концентрации 0 : 300 мкг/л
- молибден 0.0 : 40.0 мг/л
- никель, высокие концентрации 0.00 : 7.00 г/л
- никель, низкие концентрации 0.000 мг/л : 1.000 мг/л
- нитраты 0.0 : 30.0 мг/л
- нитриты, высокие концентрации 0 : 150 мг/л
- нитриты, низкие концентрации 0.00 : 0.35 мг/л
- кислород, растворенный кислород 0.0 : 10.0 мг/л
- озон 0.00 : 2.00 мг/л
- pH 6.5 : 8.5 pH
- фосфаты, высокие концентрации 0.0 : 30.0 мг/л
- фосфаты, низкие концентрации 0.00 : 2.50 мг/л
- фосфор 0.0 : 15.0 мг/л
- калий, высокие концентрации 20 : 200 мг/л
- калий, низкие концентрации 0.0 : 20.0 мг/л
- калий, средние концентрации 10 : 100 мг/л
- кремний 0.00 : 2.00 мг/л
- серебро 0.000 : 1.000 мг/л
- сульфаты 0 : 150 мг/л
- цинк 0.00 : 3.00 мг/л

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Курск +7 (4712) 23-80-45	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Калуга +7 (4842) 33-35-03	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**

Мультипараметровый настольный колориметр HI 83205-02



HI 83205-02 мультипараметровый настольный колориметр

Технические характеристики

- Источник света 4 вольфрамовых лампы с фильтрами 420/525/575/610 нм
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания встроенный аккумулятор или адаптер 12В
- Автовыключение через 10 минут
- Журнал измерений 200 точек
- Связь с ПК USB
- Условия эксплуатации
 - температура 0 : 50°C
 - влажность до 90%
- Габариты 230 x 200 x 110 мм
- Вес 900 г

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70